


Plošča regulatorja VMPA2-B8-R3C2-C-06

Številka dela: 549057

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 21 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pnevmatična vertikalna povezava | Regulator tlaka za 4 |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Izbira manometra | možno |
| Območje regulacije tlaka | 2 ... 6 bar |
| Vstopni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaščite | IP65 po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,65 Nm |
| Masa izdelka | 180 g |
| Vrsta pritrditve višinske povezave | na povezovalni plošči |
| Priključek manometra | z držalno spojko |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posluževalni del | PA |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje regulatorja | PA |