


Povratno-dušilni ventil VFOV-LE-G18-Q8

Številka dela: 549157

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vrtljivi gumb
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	0 ... 325 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	170 ... 330 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	3 Nm
Masa izdelka	12 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu, vrtljiv gumb	Ojačan PA
Informacija o materialu, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Podatki o materialu nihajnega priključka	Ojačan PA