



Ojačevalnik tlaka DPA-100-D

Številka dela: 549398

FESTO

za ustvarjanje višjih tlakov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	100 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Tlačni pretvornik z dvojnimi batom
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Izstopni tlak 2	4 ... 16 bar
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Območje regulacije tlaka	5 ... 16 bar
Vstopni tlak 1	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	13.000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS