


Koračni motor EMMS-ST-87-M-SEB

Številka dela: 549423

FESTO

brez reduktorja, z zavoro.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kot koraka pri polnem koraku	1,8 deg
Toleranca kota koraka	±5%
Dajalnik položaja rotorja	optični enkoder
Delovna napetost DC zavore	24 V
Razred zaščitne izolacije	B
Poraba moči, zavora	11 W
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	9,5 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	C-Tick
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	1,97 kgcm ²
Držalni moment zavore	2 Nm
Držalni moment motorja	5,9 Nm
Vztrajnostni moment zavore	0,07 kgcm ²
Vztrajnostni moment rotorja	1,9 kgcm ²
Dopustna aksialna obremenitev osi	65 N
Dopustna radialna obremenitev osi	200 N
Masa izdelka	3.600 g
Električna priključna tehnika	Vtič