


# Pogon EMGA-60-P-G3-SST-57

Številka dela: 549430

★ Osnovni program

primeren za koračne motorje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                         | Vrednost                |
|------------------------------------|-------------------------|
| Velikost prirobnice pogona         | 60 mm                   |
| Velikost prirobnice motorja        | 57 mm                   |
| Torzijska zračnost                 | 0,17 deg                |
| Vrsta pogona                       | Planetno gonilo         |
| Prestava reduktorja                | 3:1                     |
| Maks. pogonsko število vrtljajev   | 13.000 1/min            |
| Obratovalna temperatura reduktorja | -25 ... 90 °C           |
| LABS (PWIS) skladnost              | VDMA24364-B2-L          |
| Vrsta zaščite                      | IP54                    |
| Trajni pogonski moment             | 22 Nm                   |
| Vztrajnostni moment reduktorja     | 0,135 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. pogonski vrtilni moment      | 35,2 Nm                 |
| Maks. izkoristek                   | 98 %                    |
| Togost pred zasukom                | 2,3 Nm/arcmin           |
| Masa izdelka                       | 900 g                   |
| Vmesnik reduktorja, odgon          | 60G                     |
| Vmesnik reduktorja, pogon          | 57A                     |
| Opomba o materialu                 | Ustreza RoHS            |