


Pogon EMGA-60-P-G5-SST-57

Številka dela: 549431

★ Osnovni program

primeren za koračne motorje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	57 mm
Torzijska zračnost	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	13.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	22 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,078 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	35,2 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	2,3 Nm/arcmin
Masa izdelka	900 g
Vmesnik reduktorja, odgon	60G
Vmesnik reduktorja, pogon	57A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS