

Vtičnica s kablom KMYZ-4-0,5-B-EX

Številka dela: 550324

FESTO

Kombinacija MSZB in MSZC priključkov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Morska klasifikacija	glej certifikat
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	12 g
Električni priključek	Priključnica, kotna Kabel pravokotna konstrukcija MSZB
Območje obratovalne napetosti DC	3 ... 36 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	900 V
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	0,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Struktura kabla	2x0,35
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplasčenje kabla	PVC
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bron