


# Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4N-1/4:J3D7A1-WP

Številka dela: 550495

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	5 µm
Izpusk kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil filter regulator z manometrom Standardni naoljevalnik z oljno meglico
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	4,5 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	4 bar...9 bar
Normalen nazivni pretok	700 l/min
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,8 W
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	1600 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC