

# Kabel motorja



## NEBM-S1G15-E-10-LE6

Številka dela: 550745

☆ Osnovni program

primeren za koračni motor EMMS-ST...

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 72 V
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 70 mm
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	10
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	7
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	6
Zaključki žic	Kabelski čevelček
Struktura kabla	7x0,5 zaslonjen
Premer kabla	8 mm
Dolžina kabla	10 m
Imenski presek vodnika	0,5 mm <sup>2</sup>
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Barva oplaščenja kabla	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)