


Aksialni sklop EAMM-A-F80-140A

Številka dela: 550954

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	91 Nm
Masa izdelka	2.640 g
Koda vmesnika aktuatorja	F80
Koda vmesnika, motor in	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS