


Sklopka EAMC-30-35-9-12

Številka dela: 550996

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1 | 9 mm |
| Premer držala 2 | 12 mm |
| Velikost | 30 |
| Imenska dolžina | 35 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 8.000 1/min |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 6,1 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 8,5 Nm |
| Masa izdelka | 45 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |