


# Sklopka

## EAMC-65-90-19-25

Številka dela: 551000

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1           | 19 mm                 |
| Premer držala 2           | 25 mm                 |
| Velikost                  | 65                    |
| Imenska dolžina           | 90 mm                 |
| Položaj vgradnje          | poljuben              |
| Maks. število vrtljajev   | 4.500 1/min           |
| Temperatura skladiščenja  | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost zraka  | 0 - 95 %              |
| Temperatura okolice       | -25 ... 60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 417 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosni vrtilni moment   | 85 Nm                 |
| Masa izdelka              | 535 g                 |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS          |