


Vhodni modul CECX-D-16E

Številka dela: 552096

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči na sistemskem bus-u	0,4 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	130 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Digitalni vhodi, število	16
Digitalni vhodi, krmilna logika	pozitivna logika (PNP)
Digitalni vhodi, hitri števnih vhodi	2, možno prekinjanje, čas odgovora min. 100 µs
Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala	20 ms, 200 ms, nastavljiv Dodatno 0,2 ms pri prekinjenih vhidih
Digitalni vhodi, vhodna napetost/tok	24 VDC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za TRUE	≥ 15 VDC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za FALSE	≤ 5 VDC
Digitalni vhodi, električna izolacija	da, optokopler
Digitalni vhodi, prikaz statusa	LED