


Vhodno/izhodni modul CECX-D-8E8A-NP-2

Številka dela: 552099

FESTO

za CECX.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Dovoljenje | c UL us - Listed (OL) |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Obratovalna napetost | 19,2 - 30 VDC |
| Poraba moči 24 V | 1,9 W |
| Poraba moči 5 V | 0,4 W |
| Temperatura okolice | 5 ... 55 °C |
| Temperatura skladiščenja | -40 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 10 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP20 |
| Razred zaščite | III |
| Masa izdelka | 135 g |
| Preskus neobčutljivosti na vibracije | EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g |
| Preskus neobčutljivosti na soke | EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus) |
| Električna priključna tehnika, V/I | Letev s dozami, raster 5,08 mm |
| Digitalni vhodi, število | 8 |
| Digitalni vhodi, krmilna logika | pozitivna logika (PNP) |
| Digitalni vhodi, hitri števnih vhodi | 2, z zmožnostjo prekinjanja, čas odgovora 50 µs |
| Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala | 20 ms, 100 ms, nastavljiv in 12kHz pri prekinjenih vhidih |
| Digitalni vhodi, vhodna napetost/tok | 24 VDC |
| Digitalni vhodi, imenska vrednost za TRUE | >= 15 VDC |
| Digitalni vhodi, imenska vrednost za FALSE | <= 5 VDC |
| Digitalni vhodi, električna izolacija | da, optokopler |
| Digitalni vhodi, prikaz statusa | Zelena LED |
| Digitalni izhodi, število | 8 |
| Digitalni izhodi, krmilna logika | pozitivna logika (PNP) |
| Digitalni izhodi, kontakt | Tranzistor |
| Digitalni izhodi, izhodna napetost | 24 VDC |
| Digitalni izhodi, izhodni tok | 2 A pri 50 % istočasnosti |
| Digitalni izhodi, električno izoliranje | da, optokopler |
| Digitalni izhodi, odporni na kratek stik | da |
| Digitalni izhodi, prikaz statusa | LED oranžna |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |