


Pogon EMGA-40-P-G5-SAS-40

Številka dela: 552187

FESTO

primeren za servo motorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Torzijska zračnost	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	14 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,019 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	22 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	1 Nm/arcmin
Masa izdelka	350 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	40A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS