

Okrogli valj DGS-25- -S2-S6


Številka dela: 552393
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Izvedbe brez dušenja v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko Festo družbe v Braziliji.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 500 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	Brez dušenja
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	Skoznja batnica Toplotno obstojna tesnila, maks.120°C
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	247 N
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu pokrova	Jeklo cinkan
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu batnice	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu cevi valja	visokolegirano jeklo