



Hitro odzračitveni ventil

SE-1/4

Številka dela: 552431

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1.700 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	950 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	8 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Masa izdelka	250 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Material, tesnilo	NBR