


Priključna letev VABM-C7-12G-G18-3

Številka dela: 552662

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Največje število ventilskih mest | 3 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teža izdelka | 105 g |
| Priključek za krmilni zrak 12 | M3 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |