


Priključna letev VABM-C7-12G-G18-4

Številka dela: 552663

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	4
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Teža izdelka	126 g
Priključek za krmilni zrak 12	M3
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina