


# Svetlobni vodnik SOOC-DS-P-M4-1-R15

Številka dela: 552807

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Metoda merjenja	tipalo odbite svetlobe
Najmanjši premer predmeta	0.1 mm
Svetlobni vodnik – posebnost	natančnost
Doseg	65 mm
Temperatura okolice	-55 °C...70 °C
Velikost glave	M4
Dolžina svetlobnega vodnika	1 m
Najmanjši polmer upogibanja	15 mm
Največji pritezni moment	2 Nm
Zunanji Ø	1 mm
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material svetlobnega vodnika	PE
Stopnja zaščite	IP66
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III