


Svetlobni vodnik SOOC-DS-Q-2-R25

Številka dela: 552811
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za optične enote SOE4.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Postopek merjenja | Fix-focus |
| Minimalni premer objekta | 0,1 mm |
| Optični vodnik - posebnost | Fix-focus |
| Doseg | 2 ... 10 mm |
| Temperatura okolice | -55 ... 70 °C |
| Velikost, glava | Pravokotnik 13x19,6x5 mm |
| Dolžina optičnega vodnika | 2 m |
| Min. polmer krivljenja | 25 mm |
| Zunanji premer | 2,2 mm |
| Material, ohišje | ABS |
| Material, optični vodnik | PE |
| Vrsta zaščite | IP66 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |