


Svetlobni vodnik SOOC-TB-F-M4-2-R2

Številka dela: 552818

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Metoda merjenja	enosmerna svetlobna zapora
Najmanjši premer predmeta	0.15 mm
Svetlobni vodnik – posebnost	prilagodljiv
Doseg	300 mm
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Velikost glave	M4
Dolžina svetlobnega vodnika	2 m
Najmanjši polmer upogibanja	2 mm
Največji pritezni moment	2 Nm
Zunanji Ø	2.2 mm
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material svetlobnega vodnika	PE
Stopnja zaščite	IP66
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III