

Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Številka dela: 552820

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,05 mm
Optični vodnik - posebnost	Natančnost
Doseg	30 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	M3
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Dolžina tulke	40 mm
Min. polmer krivljenja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Zunanji premer	1 mm
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacija o materialu, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1