


# Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-C5-2-R10

Številka dela: 552828

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Viličasta svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,2 mm
Optični vodnik - posebnost	Viličasta svetlobna zavesa
Doseg	5 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	Pravokotnik 41x15x7 mm Kanal vilic 5x29 mm
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	10 mm
Zunanji premer	1,25 mm
Material, ohišje	ABS
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III