

Fini filter MS9-LFM-3/4-BUM

Številka dela: 553074

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 μm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	7000 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	350 l/min
Učinkovitost filtra	99,99 %
Največja količina kondenzata	225 ml
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0,5 mg/m ³
Temperatura okolice Ex	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material pokrova	PA
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Material opazovalnega okenca	PA
Material tesnil	NBR

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	2000 g