


Povezovalni kabel MHJ9-KMH-0,5-MF

Številka dela: 553121

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka z regeneracijo energije Varnostni odklop
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s H letvijo po izbiri:
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	40 g
Električni priključek	2-polni / 2-polni / 4-žilni Ravna vtičnica / ravna vtičnica / kabel
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 53 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Namig za obratovanje	Omrežni del mora biti sposoben dovajati najmanj 1,7 A brez padca napetosti
Informacija o porabi moči	Nizkotokovna faza 2,0 W, visokotokovna faza 7,0 W, na kanal
Trajanje vklopa	100 % Upoštevajte navodila za obratovanje magnetnih ventilov
Območje prožilnega signala DC	3 ... 30 V
Opomba za doveden tok	Linearno naraščanje 0,09 - 0,44 mA pri prožilnem signalu od 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA pri prožilnem signalu od 15 - 30 V
Upornost vhoda	34 kOhm
Dolžina kabla	0,5 m
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	POM