


Vakuumski filter

VAF-DB-3/8

Številka dela: 553140

FESTO

za filtriranje delcev umazanije.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	80 µm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Uporaba samo v odprtih vakuumskih sistemih
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	15,3 Nm
Masa izdelka	156 g
Način pritrditve	Vgradnja voda za stensko/površinsko montažo
Pnevmatični priključek	G3/8
Vakuumski priključek	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, filter	PE
Material, ohišje	PP, ojačan
Material, lonček	PA
Primernost za izmetalni impulz	≤ 7 bar