

# Sklop mehov DADB-V6-32-S51-125

Številka dela: 553273

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	38 mm
Velikost	32
Območje hoda	51 mm...125 mm
Podaljšek batnice	47 mm
Zasnova	okrogla oblika
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	prahovi ostružki olja maziva bencini
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	41 g
Način pritrditve	odločljivo z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adaptacijskih delov	Ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material meha	NBR
Material navojnih zatičev	visoko legirano nerjavno jeklo