


# Viličasta svetlobna zavesa

## SOOF-M-FL-SM-C80-N

Številka dela: 553558

FESTO

stabilno kovinsko ohišje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek merjenja	Viličasta svetlobna zavesa
Vrsta luči	rdeča
Minimalni premer objekta	0,5 mm
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Ponovljivost	0,06 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	preklopen
Histereza	≤ 0,25 mm
Maks. preklopna frekvenca	4.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 35 V
Preostala valovitost	± 5 %
Tok prostega teka	30 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za priključke z delovno napetostjo
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	Vilice 80x55 mm
Širina vilic	80 mm
Masa izdelka	130 g
Material, ohišje	cinkova tlačna litina lakiran
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Vrsta zaščite	IP67
Izolacijska napetost	50 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Stopnja umazanje	3