

Viličasta svetlobna zavesa SOOF-M-FL-SM-C120-N

Številka dela: 553560

FESTO

stabilno kovinsko ohišje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek merjenja	Viličasta svetlobna zavesa
Vrsta luči	rdeča
Minimalni premer objekta	2 mm
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Ponovljivost	0,06 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	preklopen
Histereza	≤ 0,25 mm
Maks. preklopna frekvenca	2.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 35 V
Preostala valovitost	± 5 %
Tok prostega teka	45 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za priključke z delovno napetostjo
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	Vilice 120x60 mm
Širina vilic	120 mm
Masa izdelka	260 g
Material, ohišje	cinkova tlačna litina lakiran
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Vrsta zaščite	IP67
Izolacijska napetost	50 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Stopnja umazanje	3