

Adsorpcijski sušilnik PDAD-51-N3/8



Številka dela: 553760
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Položaj vgradnje | vodoravno pravokoten |
| Konstrukcijska zgradba | Hladno-regeneracijski adsorpcijski sušilnik |
| Vstopni tlak 1 | 4 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Obratovanje z naoljevanjem ni možno |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU po EMC smernici EU po EU-smernici za tlačne naprave |
| Rosišče | -40 °C |
| Tlačno rosišče pri zmanjšanem pretoku | -70 °C |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pri -40°C Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pri -70°C |
| Temperatura medija | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 24.000 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | NPT3/8-18 |
| Pnevmatični priključek 2 | NPT3/8-18 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje |