

# Cev iz umetne mase

## PAN-12X1,75-BL

Številka dela: 553910

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	64 mm
Notranji premer	8,4 mm
Min. polmer krivljenja	29 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,7 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 246,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,06 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm
Barva	modra
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A