


# Priključni kabel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Številka dela: 553949

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek	Priključnica Sub-D 9-polni 15-polni
Kabelski vmesnik	SUB-D 15-polni vtič SUB-D 9-polni vtič
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	78 mm
Premer kabla	5,2 mm
Vrsta kabla	LIYCY
Struktura kabla	3x0,34 zaslonjen
Koda barve, izolacija žice	rjava zelena bela
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material cable sheath	PVC
Barva oplaščenja kabla	siva
Material housing	Umetna masa, metalizirana Kovina
Material electrical contact	pozlačen