


Vhodno/izhodni modul CECX-D-6E8A-PN-2

Številka dela: 553972

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Obratovalna napetost	19,2 - 30 VDC
Poraba moči 24 V	1,9 W
Poraba moči 5 V	0,4 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	135 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Digitalni vhodi, število	6
Digitalni vhodi, krmilna logika	Negativna logika (NPN)
Digitalni vhodi, hitri števeni vhodi	2, z zmožnostjo prekinjanja, čas odgovora 50 µs
Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala	2 ms, 100 ms, nastavljiv in 12kHz pri prekinjenih vhodih
Digitalni vhodi, vhodna napetost/tok	24 VDC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za TRUE	\geq 15 VDC
Digitalni vhodi, imenska vrednost za FALSE	\leq 5 VDC
Digitalni vhodi, električna izolacija	da, optokopler
Digitalni vhodi, prikaz statusa	Zelena LED
Digitalni izhodi, število	8
Digitalni izhodi, krmilna logika	Negativna logika (NPN)
Digitalni izhodi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izhodi, izhodna napetost	24 VDC
Digitalni izhodi, izhodni tok	2 A pri 50 % istočasnosti
Digitalni izhodi, električno izoliranje	da, optokopler
Digitalni izhodi, odporni na kratek stik	da
Digitalni izhodi, prikaz statusa	LED oranžna