


Vhodni modul CECX-E-6E-T-P2

Številka dela: 553974

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči 24 V	1,6 W
Poraba moči 5 V	0,6 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	142 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm Pozlačeni kontakti
Analogni vhodi, število	6
Analogni vhodi, ločljivost	14 bit
Analogni vhodi, območje signala	Termoelement Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Analogni vhodi, absolutna natančnost pri 25 °C	± 1,0 °C
Analogni vhodi, galvanska izolacija	da
Analogni vhodi, vhodna upornost	> 10 kOhm
Interni čas cikla	100 ms