


Vmesnik enkoderja CECX-C-2G1

Številka dela: 553977

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Obratovalna napetost	19,2 - 30 VDC
Poraba moči 5 V	0,65 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	140 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Prikazi statusa	LED rumena = receive LED zelena = moč
Vhodi enkoderja, število	4
Vhodi enkoderja, ločljivost	16 do 32 Bit nastavljiv s programom
Vhodi enkoderja, območje signala	SSI (RS422) Binaren/siv nastavljiv s programom
Vhodi enkoderja, hitrost prenosa	125, 250, 500, 1000 kBit/s nastavljiv s programom
Vhodi enkoderja, napajalna napetost generatorja	24 V DC (250 mA / kanal)
Vhodi enkoderja, priključna tehnika	RJ45
Vhodi enkoderja, galvanska izolacija	ne