



Zaustavljalni valj DFST-50-30-L-Y4-A

Številka dela: 555572
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z vzmetjo in zaklepom s prekucno ročico, nastavljen blažilnik spredaj.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	50 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstrukcijska zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Udarna sila	3.000 N
Masa izdelka	1.800 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno