



Zaustavljalni valj DFST-50-30-DL-Y4-A

Številka dela: 555573
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez vzmeti, z zaklepom s prekucno ročico, nastavljen blažilnik spredaj.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte
[portal za podporo](#).



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Gib | 30 mm |
| Premer bata | 50 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivna zgradba | Batnica s prekucno ročico |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Zaznavanje položaja prekucne ročice | za induktivne senzorje |
| Variante | batnica na eni strani |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Vodilni drog |
| Obratovalni tlak | 3 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Udarna sila | 3.000 N |
| Masa izdelka | 1.800 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Tlačno liti aluminij |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |