

Priključna plošča VABS-S2-2S-N12-K1

Številka dela: 555637

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	52 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljuben
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti AC	110 V
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Stopnja umazanije	3
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	815 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina