

Priključna plošča VABS-S2-2S-G12-B-K1

Številka dela: 555641

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Konstruksijska širina | 52 mm |
| Na podlagi standarda | ISO 5599-2 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Dovajanje krmilnega zraka | interni |
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Območje delovne napetosti AC | 110 Volt |
| Območje delovne napetosti DC | 24 Volt |
| Odpornost proti udarni napetosti | 4 kV |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 2 A |
| Stopnja umazanosti | 3 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja zaščite | IP65 NEMA 4 v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 815 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne plošče | aluminijeva litina |