



Plošča regulatorja VABF-S1-2-R2C2-C-10

Številka dela: 555760

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	54 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-1
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Regulator tlaka za 2
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Izbira manometra	možno
Območje regulacije tlaka Mpa	0,1 ... 1 MPa
Območje regulacije tlaka	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka psi	14,5 ... 145 psi
Vstopni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Vstopni tlak 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Vstopni tlak 1 psi	7,25 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.230 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Priključek manometra	z držalno spojko
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, posluževalni del	PA
Material, ohišje regulatorja	Tlačno liti aluminij