



Regulatorska plošča VABF-S2-2-R2C2-C-10

Številka dela: 555774

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	54 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	tlačni regulator za 2
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem
Izbira manometra	možno
Območje regulacije tlaka	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	1230 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Priključek manometra	z držalno spono
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material upravljalne enote	PA
Material regulatorskega ohišja	Aluminijeva tlačna litina