



Vertikalna tlačna plošča VABF-S1-2-L1D1-C

Številka dela: 555790

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	54 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-1
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	alternativna oskrba s tlakom za 1
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
Normalen nazivni pretok	1950 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	1030 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina