


# Kabel motorja NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Številka dela: 556794

FESTO

za povezavo motorja in krmilnika.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	v montiranem stanju IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 90 °C
Temperatura okolice	-50 ... 90 °C
Min. premer upogiba kabla	60 mm
Struktura kabla	zaslonjen 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	8 mm
Dolžina kabla	2,5 m
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)