



Ventil s tipalom VMEM-ST-M32U-M-G14

Številka dela: 556902
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	25 mm
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	6 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prislon
Vrsta krmiljenja	neposredno
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	140 N
Maks. sila na aktuator	280 N
Masa izdelka	198 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran