



# Ventil s tipalom VMEM-SC-M52-M-G14

Številka dela: 556906  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Ventil                                    | 5/2 monostabilen   |
| Način vklopa                              | mehanski   |
| Širina                                    | 25 mm  |
| Normalni imenski pretok                   | 1.000 l/min  |
| Obratovalni tlak                          | 2,5 ... 10 bar   |
| Konstruktivna zgradba                     | Drsnik bata  |
| Način vračanja                            | mehanska vzmet   |
| Imenska velikost                          | 6 mm   |
| Navodila za uporabo                       | ne uporabljajte kot mehanski prislon                               |
| Vrsta krmiljenja                          | predkrmiljen   |
| Napajanje s krmilnim zrakom               | notranji   |
| Maks. preklopna frekvenca                 | 3 Hz   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]                             |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerne korozijska obremenitev                                  |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C  |
| Sila vklopa                               | 15,5 N   |
| Maks. sila na aktuator                    | 80 N   |
| Masa izdelka                              | 300 g  |
| Način pritrditve                          | s skožno izvrtino  |
| Pnevmatični priključek 1                  | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 2                  | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 3                  | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 4                  | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 5                  | G1/4   |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Material cover                            | PA   |
| Material seals                            | NBR  |
| Material housing                          | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran                         |