


Aksialni sklop EAMM-A-L62-80G

Številka dela: 557989

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	47 Nm
Teža izdelka	1620 g
Koda vmesnika aktuatorja	L62
Koda vmesnika Motor In	80G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS