


Sklopka EAMD-19-15-10-8X10

Številka dela: 557998

FESTO

je pogonski element, ki prenaša krožno gibanje koračnega ali servo motorja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	10 mm
Premer držala 2	8 mm
Velikost	19
Imenska dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,445 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	2 Nm
Masa izdelka	13 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS