


# Sklopka EAMD-67-51-24-32X32-U

Številka dela: 558008

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	24 mm
Premer nosilca 2	32 mm
Velikost	67
Nazivna dolžina	51 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	374 000065
Prenosljivi navor	143 Nm
Teža izdelka	736 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS