


Štrcelj gredi

EAMB-34-6-25X26-23X27

Številka dela: 558037

FESTO

služi kot prilagoditev pogonov z votlo gredjo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	25 mm
Premer držala 2	23 mm
Velikost	120
Imenska dolžina	26 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	18,2 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	100 Nm
Masa izdelka	201 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS